


Garant**SNHX 1207 neutro, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	218621 INOX
GTIN	4045197532213
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:Valores de aplicación para a_e máx.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,13 mm
Tipo	INOX
Anchura de chaflán	0,25 mm
Clase	HB7535
Recubrimiento	con revestimiento
Grosor de la placa E	7,94 mm
Código ISO plaquita de corte	SNHX 1207
Material de corte	MD
Grosor de plaquita	7 mm

Para anchura de ranura a_p	12 / 16 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar