



Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, Mango cilíndrico, Ø DC / cantidad de cortes Z: 16/2



Datos de pedido

Número de pedido	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descripción técnica

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	4,3 grados
Serie	LOGIQ4FEED
Ø de mango D_s h6	16 mm
Ángulo de ajuste κ	17 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	11,97 mm
Refrigeración interior	sí
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	31 mm
Longitud total L_{tot}	120 mm
Plaquita de corte adecuada	XNMU040310..
Ø de corte D_c	16 mm

Fresado circular de taladro a_p	0,8 mm
Longitud de voladizo L_1	30 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Número de filos Z	2
Quality Dress	FFX4 ED16-2-030-C16-04
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 2	229695 2
--	----------