

# Yale

## Correa de amarre 2 piezas con carraca y gancho puntiagudo, Longitud: 6m



### Datos de pedido

Número de pedido	086120 6
GTIN	4025092360258
Clase de artículo	08Z

### Descripción

#### Ejecución:

Cintas de poliéster extrafuertes y de extensibilidad reducida con revestimiento de PU duradero (EN 12195-2). Carracas y ganchos puntiagudos robustos y resistentes a la corrosión, de manejo sencillo.

#### Aplicación:

Para **amarrar, fijar y sujetar conjuntamente** componentes en el taller y para asegurar el transporte.

#### Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.

### Descripción técnica

Norma	EN12195-2
Anchura de la correa	35 mm
Fuerza de amarre máx. LC	1000 daN
Fuerza pretensión con aplicación fuerza manual (50 daN)	150 daN
Longitud	6 m
Tipo de producto	Correa de amarre