



## Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, Mango cilíndrico, Ø DC / cantidad de cortes Z: 25/4



### Datos de pedido

Número de pedido	221100 25/4
GTIN	7291075392777
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

### Descripción técnica

Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\min.}$	42,6 mm
Número de filos Z	4
Longitud total $L_{\text{tot}}$	150 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\max.}$	49 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Fresado circular de taladro $a_p$	0,8 mm
Ø de corte $D_c$	25 mm
Plaquita de corte adecuada	XNMU040310..
Longitud de voladizo $L_1$	60 mm

Ángulo de ajuste $\kappa$	17 grados
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Refrigeración interior	sí
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,8 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	28,64 mm
Quality Dress	FFX4 ED25-4-060-C25-04
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 2	229695 2
--	----------