

## Espiga de verificación individual con mango, 3 dígitos Clase de tolerancia 1, Tipo: 8



### Datos de pedido

Número de pedido	483942 8
GTIN	2050002077164
Clase de artículo	48A

### Descripción

#### Ejecución:

Espigas de verificación de acero aleado para herramientas  $60 \pm 2$  HRC. Pasador: templado, revenido, rectificado y lapeado. Mango: indicación de  $\emptyset$  grabada.

#### Nota:

Indicar en el pedido como información adicional el  $\emptyset$  deseado, p. ej., n.º 483942 tam. 3, 0,305.

### Descripción técnica

Longitud total	53 mm
Calibración	L5
Longitud de comprobación	33 mm
Altura de paso	0,001 mm
medida nominal	5,001 - 5,999 mm
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	1
Dureza	$60 \pm 2$ HRC
Material	Acero para herramientas aleado
Tipo de producto	Espiga de verificación

### Servicios

CalibraciónEspiga de verificación $\emptyset$ máximo 20	028240 20
---	-----------

Calibración DAkkSEspiga de verificación  $\varnothing$  máximo 20

028260 20