



Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, Mango cilíndrico, Ø DC / cantidad de cortes Z: 32/5



Datos de pedido

Número de pedido	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	63 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{mín.}	56,6 mm
Ángulo de rampa α _{máx.}	1,2 grados
Longitud de rampa L para α _{máx.}	42,97 mm
Ø de mango D _s h ₆	32 mm
Longitud de voladizo L ₁	120 mm
Plaquita de corte adecuada	XNMU040310..
Serie	LOGIQ4FEED
Fresado circular de taladro a _p	0,8 mm

Número de filos Z	5
Ángulo de ajuste κ	17 grados
\varnothing de corte D_c	32 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud total L_{tot}	205 mm
Quality Dress	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 2	229695 2
--	----------