

Garant
Fresa de inmersión de 90°, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 42/3mm


Datos de pedido

Número de pedido	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Prolongable a voluntad mediante conexión de rosca.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Ø D ₂	29 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Rosca de alojamiento M	M16
Ø de corte D _c	42 mm
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Longitud total L _{tot}	47 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Número de filos Z	3
Ángulo de rampa α _{máx.}	5,3 grados

Fresado circular de taladro a_p	8 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	78 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\max.}$	32,34 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\max.}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP