

Garant**Plaquita de corte de fresado VCGT 220530 FN, para fresa profundizante, HU7810, Tipo: ALU****Datos de pedido**

Número de pedido	211858 ALU
GTIN	4045197459558
Clase de artículo	21A

Descripción**Ejecución:**

Sustrato de grano fino, superficie de escalones para el guiado de virutas pulida - reducción extrema de la tendencia a pegarse.

Nota:

$a_{p\text{máx.}} = 7 \text{ mm}$ para desbastar con $a_e = 1 \times D$.

Descripción técnica

Tipo	Aluminio
Avance f_z	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	3 mm
Código ISO plaquita de corte	VCGT 220530 FN
Clase	HU7810

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	1900 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	500 m/min	N
CuZn	adecuado	400 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		