

**Garant****Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo  $\gamma$ : 75grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215700 75
GTIN	4045197410542
Clase de artículo	210

**Descripción****Nota:**

- **Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758**
- **En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.**
- **Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.**

**Descripción técnica**

Ángulo $\gamma$	75 grados
Altura de chaflán realizable h	29,5 mm
máximo $\varnothing D_1$	50,7 mm
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	3
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1604..
Anchura de chaflán realizable b	8 mm
Longitud chaflán realizable l	30 mm

Ø mínimo D	35 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	60 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Avance por diente con h <sub>máx</sub>	0,11 mm
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219811
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP