



## Fresa de planear/angular NEODO, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 32/4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descripción técnica

Ø de corte $D_c$	32 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Número de filos Z	4
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	5 mm
Plaquita de corte adecuada	SZ.U0804..
Longitud total $L_{\text{tot}}$	32 mm

Serie	NEODO
Quality Dress	S890 FSZ D032-04-16-R08
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	229696 3
---	----------