

**Garant****Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo  $\gamma$ : 30grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215700 30
GTIN	4045197410511
Clase de artículo	210

**Descripción****Nota:**

- **Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758**
- **En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.**
- **Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.**

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Ángulo $\gamma$	30 grados
Ø de perforación de asiento	27 mm
Longitud chaflán realizable l	30 mm
Anchura de chaflán realizable b	26,5 mm
máximo Ø D <sub>1</sub>	84,6 mm

Longitud total $L_{tot}$	50 mm
Altura de chaflán realizable h	15,1 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1604..
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	3
Ø mínimo D	35 mm
Avance por diente con $h_{máx}$	0,2 mm
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219811
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0