




## Fresas angulares HELISLOT, con perforación, Ø DC / Zeff: 80/5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Descripción técnica

Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	69 mm
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	5
Número de plaquetas de corte	30
Ø de corte $D_c$	80 mm
Plaqueta de corte adecuada	XNMU130608
Serie	HELISLOT
Longitud total $L_{tot}$	85 mm

Ø de perforación de asiento	32 mm
Quality Dress	SM D080-69-5-32R XN13
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229697 1
---------------------------	----------