

Garant**APMT 060208 ER, HB7520, Tipo: ST1400**

Datos de pedido

Número de pedido	215657 ST1400
GTIN	4045197673725
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p\text{máx}} = 4 \text{ mm}$.

Radio angular: 0,8 mm

Avance f_z por diente: 0,1 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,1 mm
Tipo	ST1400
Radio angular	0,8 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 060208 ER
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		