



Fresa de planear/angular NEODO, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 80/12mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 225760 80/12 |
| GTIN | 7291075440133 |
| Clase de artículo | 19D |

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------------------|------------|
| Serie | NEODO |
| Plaquita de corte adecuada | SZ.U0804.. |
| Ø de corte D_c | 80 mm |
| Longitud total L_{tot} | 50 mm |
| Número de filos Z | 12 |
| Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$ | 5 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ø de perforación de asiento | 27 mm |
| Quality Dress | S890 FSZ D080-12-27-R08 |
| Ejecuciones de mangos | con perforación |
| Ángulo de ajuste κ | 90 grados |
| Empleo de fresa | Fresado circular |
| División de los cortes | desigual |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Accesorios

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3 | 229696 3 |
|---------------------------------------------------|----------|