

Garant
Fresa angular 90° corto, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 40/4mm


Datos de pedido

Número de pedido	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	115 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud de voladizo L_1	55 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø de corte D_c	40 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Número de filos Z	4

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812