

Garant**Fresa de achaflanado, con taladro, Ángulo γ : 60grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215700 60
GTIN	4045197410535
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

- **Plaquitas de corte recomendadas para biselado: N.º 215720; 215724; 215728; 215744; 215758**
- **En caso de utilizar otras plaquitas de corte reversibles se pueden producir limitaciones en la duración y en la calidad de la superficie.**
- **Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.**

Descripción técnica

Altura de chaflán realizable h	26,5 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Longitud chaflán realizable l	30 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	3
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1604..
Juego tornillo para plaquita reversible	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Ø de perforación de asiento	27 mm
máximo Ø D ₁	65 mm
Ángulo γ	60 grados
Anchura de chaflán realizable b	15,1 mm
Ø mínimo D	34,8 mm
Avance por diente con h _{máx}	0,12 mm
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinámico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219811