



## Fresa angular HELI3MILL, Mango Weldon, Ø DC / cantidad de cortes Z: 25/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita de corte n.º **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D <sub>mín.</sub>	46,4 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	25 mm
Número de filos Z	3
Ø de mango D <sub>s</sub> h6	25 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	95 mm
Fresado circular de taladro a <sub>p</sub>	3,4 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	25 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	49 mm
Ø D <sub>3</sub>	21 mm

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	159,9 mm
Serie	HELI3MILL
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,9 grados
Quality Dress	HM390 ETP D25-3-W25-10
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 1	229695 1
--	----------