



Fresa de disco HELISLOT sin brida, Ø DC / Zeff: 100/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

Número de plaquetas de corte	12
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	12
Serie	HELISLOT
Ø de corte D_c	100 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	25 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm

Longitud total L_{tot}	14 mm
Anchura de ranura a_p	10 mm
Quality Dress	SDN D100-10-32-XN09
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 3	229695 3
--	----------