

Yale

Correa de amarre 2 piezas con carraca y gancho puntiagudo, Longitud: 10m



Datos de pedido

Número de pedido	086120 10
GTIN	4025092352444
Clase de artículo	08Z

Descripción

Ejecución:

Cintas de poliéster extrafuertes y de extensibilidad reducida con revestimiento de PU duradero (EN 12195-2). Carracas y ganchos puntiagudos robustos y resistentes a la corrosión, de manejo sencillo.

Aplicación:

Para **amarrar, fijar y sujetar conjuntamente** componentes en el taller y para asegurar el transporte.

Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.

Descripción técnica

Fuerza pretensión con aplicación fuerza manual (50 daN)	300 daN
Fuerza de amarre máx. LC	2000 daN
Norma	EN12195-2
Longitud	10 m
Anchura de la correa	50 mm
Tipo de producto	Correa de amarre