

Garant
Asiento de MDI configurable, para Ø de cabezal de corte D: 10mm

Datos de pedido

Número de pedido	212000 10
GTIN	4045197659217
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

Asiento rectificadado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

Precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Mango rectificadado en toda su longitud en h6: para corte individual y posición libre.

Nota:

Profundidad de fresado máxima = $L_1 + l$; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

El mango se puede destalonar a $\varnothing d_{1 \text{ mín.}}$

Descripción técnica

para Ø de cabezal de corte D	10 mm
Ø mango D ₅ h6	12 mm
Ø exterior mínimo habilitado d ₁	9,8 mm
Longitud útil L ₁	20 mm
Par de apriete recomendado	5 Nm
Longitud total L	125 mm
Serie	TopCut
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Conos para fresa con rosca