



Fresa de disco HELISLOT sin brida, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

Ø de corte D_c	80 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	20 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Longitud total L_{tot}	14 mm
Número de plaquetas de corte	10
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	10

Serie	HELISLOT
Anchura de ranura a _p	10 mm
Quality Dress	SDN D080-10-27-XN09
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 3	229695 3
--	----------