

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta. Valores de aplicación para a_e máx.

Descripción técnica

Serie	HELISLOT
Código ISO plaquita de corte	XNMU 090408-PNTN
Radio angular	0,8 mm
Avance f_z	0,15 mm
Tipo	ST900
Geometría	PNTN

Quality Dress	XNMU 090408-PNTN IC5400
Clase	IC5400
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	170 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		