

Garant**Fresa de disco con tope Ancho ap 6 mm, Ø D: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218564 100
GTIN	4045197462480
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.º 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP15.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

Descripción técnica

Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	5
Ø de perforación de asiento	27 mm
Plaquita de corte adecuada	SNHX
Ø cuello d_1	48 mm

Ø de corte D_c	100 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	24,2 mm
Longitud total L_{tot}	50 mm
Número de plaquitas de corte	10
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1203
Juego tornillo para plaquita reversible	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219950