

Garant**Fresa angular 90°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 63/5mm**

Datos de pedido

Número de pedido	215715 63/5
GTIN	4045197410634
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Fresa angular con división desigual para una elevada suavidad de marcha.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	AP.. 16..
Ø de perforación de asiento	22 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø de corte D _c	63 mm
Número de filos Z	5
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219812
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,0 Nm	211750 5,0