


TPKT 1003PDR, IC845, Tipo: ST1400

Datos de pedido

Número de pedido	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Clase de artículo	19A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 8,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Número de cambios/cortes	3
Avance f_z	0,13 mm
Radio angular	0,8 mm
Geometría	PDR
Quality Dress	HM390 TPKT 1003PDR IC845

Clase	IC845
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		