



Fresa angular 90° 5720VZ16, Mango cilíndrico, Ø D / cantidad de filos Z: 32/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	220800 32/2
GTIN	2050002058248
Clase de artículo	28R

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos de fresa con mango cilíndrico están equilibrados con $G = 6,3$ a 30000 rpm. Las fresas insertables y las fresas con interfaz modular se han de equilibrar junto con el asiento antes del mecanizado de alta velocidad. El diseño permite el alojamiento de todas las plaquitas de corte con radios hasta $r_e=6,0$ mm sin modificación del soporte y sin corrección longitudinal.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	32 mm
Plaquita de corte adecuada	ZD.. 16M5
Longitud de voladizo L_1	75 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	16 mm
Longitud total L_{tot}	135 mm
Ø de mango D_s h6	32 mm
Tornillo para plaquita	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Número de filos Z	2
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	6,35 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	62 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{mín.}}$	48 mm
Fresado circular de taladro a_p	4 mm

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	22,5 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Escuadrado
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Tornillo de amarre	229900
--------------------	--------