

**TPKT 1003PDR, IC882, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	226509 S
GTIN	7291075313567
Clase de artículo	19A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  máx. = 8,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Serie	HELI3MILL
Avance $f_z$	0,1 mm
Número de cambios/cortes	3
Código ISO plaquita de corte	TPKT 1003PDR
Radio angular	0,8 mm
Geometría	PDR
Quality Dress	HM390 TPKT 1003PDR IC882

Clase	IC882
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		