


**SYHU 070400N-MM, IC830, Tipo: ST1400**

**Datos de pedido**

Número de pedido	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Clase de artículo	19A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.  
Valores de aplicación para  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \text{ máx.}} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Avance $f_z$ por diente	0,18 mm
Grosor de la placa E	4,76 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometría	ADN-MM
Quality Dress	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Código ISO plaquita de corte	SYHU 070400N-MM

Clase	IC830
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	220 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		