

**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	227744 S
GTIN	7291075311303
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

Valores de aplicación para a_e máx.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Avance f_z	0,15 mm
Tipo	S
Código ISO plaquita de corte	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Radio angular	0,8 mm
Geometría	PNN-MM

Quality Dress	XNMU 130608PNN-MM IC380
Clase	IC380
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 50 HRC	adecuado con restricciones	50 m/min	H
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	50 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	45 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado con restricciones	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	45 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		