

**XNMU 043010HP, IC716, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	221204 S
GTIN	7291075452334
Clase de artículo	19A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquita de corte de dos lados con 4 aristas de corte. Con filo secundario.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,6...1 \times D$  /  $a_{p \text{ máx.}} = 0,8$  mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	XNMU 043010HP
Serie	LOGIQ4FEED
Avance $f_z$	0,4 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,8 mm
Tipo	S
Radio angular	1 mm
Geometría	HP

Quality Dress	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Clase	IC716
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	0,8 mm
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	30 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		