


TPCT 1003PDR, IC808, Tipo: ST900

Datos de pedido

Número de pedido	226504 ST900
GTIN	7291075313642
Clase de artículo	19A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 8,0 mm.

Descripción técnica

Serie	HELI3MILL
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	3
Avance f_z	0,15 mm
Código ISO plaquita de corte	TPKT 1003PDR
Geometría	PDR
Quality Dress	HM390 TPCT 1003PDR IC808

Clase	IC808
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	280 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	240 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		