

Garant
Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / Zef: 32/2mm

Datos de pedido

Número de pedido	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Potencia de arranque de viruta muy elevada, dado que funcionan 2 o 3 filos por vuelta.

Aplicación:

Para fresado de contornos y canteado.

Nota:

No utilizar ni para el ramping ni para inmersión por interpolación.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	54 mm
Ø de corte D_c	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud total L_{tot}	114 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	38 mm
Ø de mango $D_s\ h6$	32 mm
Número de plaquitas de corte	8

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814