



CCGT 060201, Clase: SP4019

Datos de pedido

Número de pedido	260071 SP4019
GTIN	
Clase de artículo	28D

Descripción

CCGT 060201 SP4019 Clase: SP4019
 Rompevirutas: 62
 Profundidad de corte a_p : 0,15 - 3 mm
 Avance f : 0,05 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 30 - 440 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	UNI
Profundidad de corte a_p	0,15 - 3 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 440 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,1 mm
Rompevirutas	62
Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Clase	SP4019

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060201
Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado