

**TDCT 1505PDR, IC830, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	226576 INOX
GTIN	7291075312737
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 13,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo	INOX
Código ISO plaquita de corte	TDCT 1505PDR
Serie	HELI3MILL
Avance f_z	0,2 mm
Número de cambios/cortes	3
Radio angular	0,8 mm
Geometría	PDR

Quality Dress	HM390 TDCT 1505PDR IC830
Clase	IC830
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		