


**SYHU 070400AD, IC882, Tipo: S**

**Datos de pedido**

Número de pedido	222518 S
GTIN	7291075450026
Clase de artículo	19A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta. Valores de aplicación para  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \text{ máx.}} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,15 mm
Radio angular	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Grosor de la placa E	4,76 mm
Geometría	ADN
Quality Dress	IQ845 SYHU 070400AD IC882
Código ISO plaquita de corte	SYHU 070400AD

Clase	IC882
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	45 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		