



SYHU 0704ADTN, IC5100, Tipo: GG



Datos de pedido

Número de pedido	222519 GG
GTIN	7291075311792
Clase de artículo	19A

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Valores de aplicación para $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \text{ máx.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Descripción técnica

Serie	DOVEIQMILL
Avance f_z por diente	0,25 mm
Grosor de la placa E	4,76 mm
Radio angular	0,8 mm
Geometría	ADTN
Quality Dress	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
Código ISO plaquita de corte	SYHU 0704ADTN

Clase	IC5100
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG	adecuado	300 m/min	K
GGG	adecuado con restricciones	220 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		