


**SYHU 0704ADTN, IC810, Tipo: GGG**

**Datos de pedido**

Número de pedido	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Clase de artículo	19A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Valores de aplicación para  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \text{ máx.}} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Descripción técnica**

Serie	DOVEIQMILL
Radio angular	0,8 mm
Grosor de la placa E	4,76 mm
Avance $f_z$ por diente	0,25 mm
Geometría	ADTN
Quality Dress	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810
Código ISO plaquita de corte	SYHU 0704ADTN

Clase	IC810
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
GG	adecuado con restricciones	270 m/min	K
GGG	adecuado	220 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		