


**CCMT 09T308, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 245 m/min
Serie	ISOTURN
Clase	IC807
Rompevirutas	M3P
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Quality Dress	CCMT 09T308-M3P IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado