


**CCMT 09T304, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Avance f	0,06 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 80 m/min
Rompevirutas	F3M
Número de cambios/cortes	2
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Profundidad de corte a_p	0,1 - 2 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado

Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Clase	IC807
Serie	ISOTURN
Quality Dress	CCMT 09T304-F3M IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado