

**CCMT 09T304, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 80 m/min
Rompevirutas	M3M
Clase	IC807
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm

Serie	ISOTURN
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Quality Dress	CCMT 09T304-M3M IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado