

**CCMT 09T304, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Clase de artículo	26B

**Descripción****Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 245 m/min
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	IC807
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2

Aplicación principal	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Serie	ISOTURN
Rompevirutas	M3P
Quality Dress	CCMT 09T304-M3P IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado