

**DCMT 11T302, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm
Clase	IC807
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Aplicación principal	P
Serie	ISOTURN
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	F3P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,15 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 245 m/min
Número de cambios/cortes	2
Quality Dress	DCMT 11T302-F3P IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

