

**DCMT 11T304, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Clase de artículo	26B

**Descripción****Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	0,15 - 2 mm
Rompevirutas	F3P
Clase	IC807
Serie	ISOTURN
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 245 m/min
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Quality Dress	DCMT 11T304-F3P IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado