

**DCMT 11T304, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 245 m/min
Profundidad de corte a_p	0,8 - 3 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Clase	IC807

Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Rompevirutas	M3P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Serie	ISOTURN
Quality Dress	DCMT 11T304-M3P IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado