

**DCMT 11T304, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Clase	IC807
Profundidad de corte a_p	0,8 - 3 mm
Rompevirutas	M3M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Serie	ISOTURN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 80 m/min
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M

Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Material de corte	HM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Número de cambios/cortes	2
Quality Dress	DCMT 11T304-M3M IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado