


**CNMG 120408, Clase: IC8150****Datos de pedido**

Número de pedido	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Clase de artículo	26B

**Descripción****Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Rompevirutas	F3P
Clase	IC8150
Profundidad de corte $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Código ISO plaqueta de corte	CNMG 120408
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,

Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	4
Quality Dress	CNMG 120408-F3P IC8150
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado