

**DNMG 150604, Clase: IC6025****Datos de pedido**

Número de pedido	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Clase de artículo	26B

**Descripción****Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Rompevirutas	F3M
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	IC6025
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 230 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,

Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Quality Dress	DNMG 150604-F3M IC6025
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado