

**DNMG 150608, Clase: IC6025****Datos de pedido**

Número de pedido	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Rompevirutas	M3M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,17 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 230 m/min
Clase	IC6025
Material de corte	HM
Quality Dress	DNMG 150608-M3M IC6025
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado