### (SCANGRIP

# Line Light Luminaria inspección con batería, Tipo: 465



## Datos de pedido

Número de pedido	081341 465
GTIN	5708997352441
Clase de artículo	08C

# Descripción

## **Ejecución:**

La luz de trabajo Line Light es de perfil acrílico extruido con **lente incorporada** (ángulo de emisión 75°) y, por lo tanto, extremadamente **resistente y a prueba de golpes.** Con linterna de bolsillo frontal adicional (150 lúmenes).

La lámpara se puede hacer girar y ajustar sin deslumbramiento en el soporte.

#### Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

### **Suministro:**

Luz de trabajo con batería, fuente de alimentación, sujeción por clip con imán y gancho de fijación.

## **Descripción técnica**

Clase de protección IP	IP 65
Zona ATEX	ninguno
Duración ilumin.	1,5 h
Corriente de alumbrado	150 - 600 lm
Longitud total	357 mm
Ø del cabezal	25 mm
Suministro de energía	a batería

Bombilla	Módulo LED
Capacidad de la batería	2,6 Ah
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Ángulo de emisión	75 grados
Tensión de batería	3,7 V
Temperatura de color	6000 K
Rendimiento lumínico	2,6 W
Peso	220 g
Tipo de producto	Lámpara de inspección