

**VNMG 160408, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Clase de artículo	25E

Descripción

VNMG 160408 CA6525 Clase: CA6525
Rompevirutas: MQ
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	MQ

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado